

Power Supply for 10mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads



DC with Bare Leads HeNe Laser Power Supply

Produkt **#18-968** KONTAKT

-

1

+

€412⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€412,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Produktdetails

Typ:	
OEM	
Compatible Laser Models:	
1135 , 1135P	
Modellnummer:	
L28 Series	
Compatible Laser Stock Number:	
#62-726 , #62-727	

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
4.25 x 3.30 x 1.20	Größe (Zoll):
Elektronische Spezifikationen	
2.5-25	Ausgangsleistung (W):
3.4 (Max. Current Draw)	Eingangsstrom (A):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
3100	Ausgangsspannung (V):
6.5	Ausgangsstrom (mA):
High Voltage Alden Connector	Stecker:
20-30 DC	Eingangsspannung (V):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Verbesserte Stabilität
- Hervorragende Strahlausrichtung
- Längere Nutzungsdauer

Die Helium-Neon-Laser mit hoher Strahlqualität von Lumentum nutzen das patentierte "Close-Cathode-Design", welches die Wärmestabilität und Leistungsstabilität verbessert. Ein patentierter Feldkonzentrator ermöglicht ein schnelles Einschalten. Außerdem besitzen diese HeNe-Laser von Lumentum exakt ausgerichtete zylindrische Gehäuse mit zylindrischen Laserköpfen sowie elektrische Verbindungssysteme zur einfachen Systemintegration. Durch ihre robuste Konstruktion sind die Helium-Neon-Laser von Lumentum selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet.

Bitte beachten Sie: Achten Sie bei der Verwendung eines vom Benutzer bereitgestellten Netzteils darauf, dass die elektrischen Spezifikationen des Lasers nicht überschritten werden, dies kann zu Schäden führen und fällt nicht unter die Garantie. 220-V-Netzteile sind separat erhältlich. Die HeNe-Laser erfüllen die Anforderungen nach 21CFR1040 und IEC 825-1:1993.

Technische Informationen

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

