

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

PL-D775-AF-ED Autotokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe



Produkt #34-788 3-4 TAGE

[Ähnliche Kameras](#)



1



€920,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€920,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Pixelink

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-949
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: PL-D
Modellnummer: PL-D775-AF-ED
Sensortyp: ON Semi MT9P031
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschluss typ: Rolling
Sensorformat: 1/2.5"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,592 x 1,944
Pixelgröße, h x v (µm): 2.2 x 2.2
Sensorfläche, h x v (mm): 5.7 x 4.28
Bildrate (fps): 15.00
Pixeltiefe: 8/12 bit
Belichtungszeit: 107µs - 2s
Stecker: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): Not Specified
GPIOs: 1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 35.8
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 60
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -45 to +85
GPIO-Steckertyp: 8-pin Hirose (HR25)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen