

# Vorgefüllte Dosierspritze mit optischem Kleber von Norland NOA 1639H (3 cc)

Mehr Produkte von [Norland](#)



3cc Dispensing Barrel for NOA (NOA 60 shown as an example)

Produkt **#17-403** KONTAKT

-

1

+

€27<sup>,50</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €27,50 stückpreis               |
| Stk. 5-11     | €24,80 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails |                        |
|----------------|------------------------|
| 0.1            | Größe (oz):            |
| 1639H          | Produktnummer Norland: |
| 4 months       | Haltbarkeit:           |
|                | Typ:                   |

|                                                                                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Barrel                                                                                                                         |                       |
|                                                                                                                                |                       |
| Bonding glass to glass                                                                                                         | Typische Anwendungen: |
|                                                                                                                                |                       |
| Contains 2g of adhesive. This adhesive should be refrigerated between 5 - 10°C when stored to maintain its optical properties. | Hinweis:              |

Optische Eigenschaften

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 1.639     | Brechungsindex (n <sub>d</sub> ): |
| 315 - 395 | Absorptionsbereich (nm):          |

Materialeigenschaften

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Excellent      | Verklebung Glas:                           |
| Excellent      | Verklebung Metall:                         |
| Excellent      | Verklebung Kunststoff:                     |
| 240            | Viskosität (cps):                          |
| Glass to Glass | Klebertyp:                                 |
| 6              | Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): |

Umwelt & Haltbarkeit

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Soft & Flexible | Widerstandsfähigkeit: |
|-----------------|-----------------------|

Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Konform  | RoHS 2015:              |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform  | Reach 251:              |

Produktdetails

- Dosierspritze vorgefüllt mit 2 oder 10 g Kleber
- Kleber für Glas, Metall und Kunststoff
- Es wird eine Dosiereinheit und eine Dosierspitze benötigt
- Dosiereinheiten und Flaschen mit Kleber von Norland sind ebenfalls verfügbar

Die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland sind pneumatische Dosierspritzen, die mit entweder 2 g oder 10 g Kleber vorgefüllt sind. Die Optikkleber von Norland sind gebrauchsfertige Kleber, die in UV-Licht aushärten. Sie können für Glas, Metall und Kunststoff eingesetzt werden. Es sind viele verschiedene Kleber verfügbar, die unterschiedlichste Anwendungsanforderungen erfüllen, wie die ML-A-3920 für Militäranwendungen, geringe Ausgasung für Raumfahrtanwendungen oder UV-Transmission für UV-Anwendungen. Für die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland werden Dosiereinheiten und Dosierspitzen benötigt. Sie sind ideal für Anwendungen bei denen die Menge an Kleber genau kontrolliert werden muss. Dosiereinheiten und Flaschen mit Kleber von Norland sind ebenfalls verfügbar.

Technische Informationen

| NORLAND OPTICAL ADHESIVES (NOA) APPLICATION NOTES |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Title                                             | Description                                                                                                                       |
| Applying Adhesive                                 | Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles. |
| Chemical Resistance of NOA                        | Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.                        |
| Preventing Lens Separations with NOA              | Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.                                                   |
| Separating Lenses Bonded with NOA                 | Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.                                                      |

