

TECHSPEC[®] Oberflächenspiegel mit C-Mount-Halterung, Beschichtung Protected Aluminium



Produkt **#54-825** 8 In Stock

-

1

+

€335^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€335,00 stückpreis
Stk. 5-9	€296,50 stückpreis
Stk. 10-25	€273,10 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

#45-519

Mitgelieferter Spiegel:


Flat Mirror	Typ:
First Surface Mirror	Optiktyp:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
38 x 38 x 50	Größe (mm):
±0.25	Toleranz Größe (mm):
Ground	Kanten:
38.0	Tubuslänge (mm):
Optische Eigenschaften	
4 - 6λ	Oberflächenebenheit (P-V):
Float Glass	Substrat: 
60-40	Oberflächenqualität:
R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Beschichtungsspezifikation:
Enhanced Aluminum (450-650nm)	Beschichtung:
Metal	Art der Beschichtung:
450 - 650	Wellenlängenbereich (nm):
Gewinde & Montage	
C-Mbunt (1" x 32 TPI)	Gewindeart:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 251:

PRODUKTDDETAILS

- Ideal zur präzisen Ausrichtung
- Spiegelabmessungen 35 x 35 mm
- Gehäuseabmessungen 50 mm H x 38 mm B x 38 mm T
- **Spiegel** und **Halterung** sind auch separat erhältlich.

Unsere TECHSPEC® Oberflächenspiegel mit C-Mount-Halterung kombinieren einen Oberflächenspiegel mit Enhanced Aluminiumbeschichtung und einer Größe von 35 x 35 x 3 mm mit einem Gehäuse mit C-Mount. Unser Oberflächenspiegel mit Halterung lässt sich aufgrund der vier C-Mount-Gewinde einfach in jedes optische System integrieren. Das Gehäuse hat die Abmessungen 50 x 38 x 38 mm (HxBxT) und besitzt vier Innengewinde mit 1-32 TPI. Eine Abdeckung mit Gewinde für unbenutzte Öffnungen wird mitgeliefert. Im Boden befindet sich eine 1/4-20-Gewindebohrung zur einfachen Befestigung.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



BESCHICHTUNGSKURVEN

