

## Pulse 1,2 MP, PowerPack-Mikroskopiekamera von Basler



Basler PowerPack Pulse Microscopy Camera



Produkt **#34-706** 3-4 TAGE

- 1 +

€569,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€569,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Videoausgang:**  
USB 3.0

**Typ:**  
Color Microscopy Camera

**Hersteller:**  
Basler

**Gewinde:**

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/420 (Integrated into Housing)                                                            |
| <b>Bufferspeicher:</b><br>Not Specified                                                    |
| <b>Hinweis:</b><br>Accessories include a CS-Mount to C-Mount adapter ring and a USB3 cable |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>Pulse                                                            |
| <b>Modellnummer:</b><br>Pulse 1.2 MP                                                       |
| <b>Sensortyp:</b><br>ON Semi AR0134                                                        |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                    |
| <b>Verschlusstyp:</b><br>Global                                                            |
| <b>Sensorformat:</b><br>1/3"                                                               |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>1.20                                                      |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>1,280 x 960                                                       |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>3.75 x 3.75                                              |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>4.8 x 3.6                                              |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>54.00                                                            |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>Manual and Automatic                                            |
| <b>Stecker:</b><br>USB 3.0, Micro-B                                                        |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power over USB                                                  |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>Not Specified                                              |
| <b>GPIOs:</b><br>N/A                                                                       |
| <b>Synchronisation:</b><br>Software Trigger or Free-Run                                    |
| <b>Größe (mm):</b><br>38.8 Dia. x 28.64 Length (includes connectors and lens mount)        |
| <b>Gewicht (g):</b><br>60                                                                  |
| <b>Mount:</b><br>C/CS-Mount                                                                |
| <b>Gehäuse:</b><br>Full                                                                    |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Side Panel                                         |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>64.00                                                       |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>0 to +50                                                |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +80                                             |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>None                                                            |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>USB3 Vision v1.0                                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |