


Ersatzspitzen für ESD-Modell mit 0,4 mm Spitzenbreite



Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449



Produkt **#36-446** 5 In Stock

-

1

+

€24^{.75}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€24,75 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

ESD Tip Replacement

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
48.00	Länge (mm):
0.4	Spitzenbreite (mm):

Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- ESD-Modell ist eine Edelstahlpinzette mit Keramikspitzen
- Kunststoffspitzen-Modell ist eine Aluminiumpinzette mit Kunststoffspitzen
- Keramik-Modell ist eine Polyacetalpinzette mit Keramikspitzen

Diese hochqualitativen Pinzetten sind ideal für die Handhabung von kleineren optischen oder elektronischen Komponenten geeignet, da die Spitzen ein Abrutschen verhindern und empfindliche Oberflächen nicht beschädigen. Für Optiken empfehlen wir das ESD-Modell oder das Kunststoffspitzen-Modell mit den ESD-Ersatzspitzen. Die Spitzen sind bei allen Modelle mit ESD und Kunststoffspitzen austauschbar. Keramikspitzen bieten eine exzellente Verschleißfestigkeit. Alle Spitzen sind nicht magnetisch.

ESD: Die Spitzen sind aus feiner Keramik (enthält Karbon), der Körper ist aus Edelstahl. Die Spitzen können bei max. 160°C eingesetzt werden und sind leitend mit einem Oberflächenwiderstand von 10⁸-10¹¹Ω. Die Spitzen sind schwarz, es gibt zwei verschiedene Spitzengrößen.

Kunststoffspitzen: Die Spitzen sind aus PTB-Plastik (enthält Glas), der Körper ist aus Aluminium und sehr leicht. Die Spitzen können bei max. 190°C eingesetzt werden und sind weiß und nicht leitend.

Keramik: Die Spitzen sind aus feiner Keramik, der Körper ist aus Polyacetal (mit Glasfaserverstärkung). Die Spitzen sind nicht magnetisch, nicht leitend und hitze- und chemikalienresistent.