


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

SCHOTT Langpassfilter RG-780, 50,8 x 50,8 mm

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#32-767** 3-4TAGE



1



€88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€88,00

Stk. 11+

€78,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

50.8 x 50.8

cut-off Position λ_c (nm):

780±9

Grenzwellenlänge (nm): 780.00
Dichte (g/cm³): 2.94
Glas-/Filternummer: SCHOTT RG780
Länge (mm): 50.80
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 900.00
Grenze des Transmissionsbereichs 2 λ_{p2} (nm): 900.00
Spektrale Transmission t_p (%): 97.00
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 610.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 552.00
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: IR
Breite (mm): 50.80
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Reflexionsfaktor P_d: 0.91
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen