

SCHOTT Langpassfilter RG-850, 25,4 mm Durchm.

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#32-759** Lagernd



1



€55,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€55,00
Stk. 11+
€39,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.40

cut-off Position λ_c (nm):
850±9

Grenzwellenlänge (nm): 850.00
Dichte (g/cm³): 2.93
Glas-/Filternummer: SCHOTT RG850
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 120.00
Grenze des Transmissionsbereichs 2 λ_{p2} (nm): 1200.00
Spektrale Transmission t_p (%): 97.00
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 700.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 554.00
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: IR
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Reflexionsfaktor P_d: 0.91
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen