

# Vorgefüllte Dosierspritze mit optischem Kleber von Norland NOA 74 (10 cc)

Mehr Produkte von [Norland](#)



10cc Dispensing Barrel for NOA (NOA60 shown as an example)

Produkt **#17-367** **2 In Stock**

-

1

+

€39<sup>,50</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €39,50 stückpreis               |
| Stk. 5-11     | €35,60 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails |                        |
|----------------|------------------------|
| 0.34           | Größe (oz):            |
| 74             | Produktnummer Norland: |
| 4 months       | Haltbarkeit:           |
|                | Typ:                   |

|                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Barrel                                                                                  |                 |
| <b>Typische Anwendungen:</b><br>Bonding cellulose acetate butyrate, glass, and plastics |                 |
| Contains 10g of adhesive                                                                | <b>Hinweis:</b> |

Optische Eigenschaften

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 1.52      | <b>Brechungsindex (n<sub>d</sub>):</b> |
| 320 - 400 | <b>Absorptionsbereich (nm):</b>        |

Materialeigenschaften

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Excellent                | <b>Verklebung Glas:</b>                                      |
| Good                     | <b>Verklebung Metall:</b>                                    |
| Excellent/Good           | <b>Verklebung Kunststoff:</b>                                |
| 80 - 95                  | <b>Viskosität (cps):</b>                                     |
| Plastic to Plastic/Glass | <b>Klebertyp:</b>                                            |
| 4.5                      | <b>Energie zur vollständigen Härtung (J/cm<sup>2</sup>):</b> |

Umwelt & Haltbarkeit

|      |                              |
|------|------------------------------|
| Soft | <b>Widerstandsfähigkeit:</b> |
|------|------------------------------|

Konformität mit Standards

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>Konform</b>  | <b>RoHS 2015:</b>              |
| <b>Anzeigen</b> | <b>Konformitätszertifikat:</b> |
| <b>Konform</b>  | <b>Reach 251:</b>              |

## Produktdetails

- Dosierspritze vorgefüllt mit 2 oder 10 g Kleber
  - Kleber für Glas, Metall und Kunststoff
  - Es wird eine Dosiereinheit und eine Dosierspitze benötigt
  - Dosiereinheiten** und **Flaschen mit Kleber von Norland** sind ebenfalls verfügbar
- Die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland sind pneumatische Dosierspritzen, die mit entweder 2 g oder 10 g Kleber vorgefüllt sind. Die Optikkleber von Norland sind gebrauchsfertige Kleber, die in UV-Licht aushärten. Sie können für Glas, Metall und Kunststoff eingesetzt werden. Es sind viele verschiedene Kleber verfügbar, die unterschiedlichste Anwendungsanforderungen erfüllen, wie die ML-A-3920 für Militäranwendungen, geringe Ausgasung für Raumfahrtanwendungen oder UV-Transmission für UV-Anwendungen. Für die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland werden **Dosiereinheiten** und **Dosierspitzen** benötigt. Sie sind ideal für Anwendungen bei denen die Menge an Kleber genau kontrolliert werden muss. **Dosiereinheiten** und **Flaschen mit Kleber von Norland** sind ebenfalls verfügbar.

## Technische Informationen

| NORLAND OPTICAL ADHESIVES (NOA) APPLICATION NOTES |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Title                                             | Description                                                                                                                       |
| <b>Applying Adhesive</b>                          | Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles. |
| <b>Chemical Resistance of NOA</b>                 | Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.                        |
| <b>Preventing Lens Separations with NOA</b>       | Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.                                                   |
| <b>Separating Lenses Bonded with NOA</b>          | Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.                                                      |

