

Schutzfenster für #16-773 und #16-774

Mehr Produkte von [Jenoptik](#)



Protective Window

Produkt **#17-685** KONTAKT

-

1

+

€155^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€155,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Jenoptik	Hersteller:
#16-773 and #16-774	Compatible Lens:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
108.50	Durchmesser (mm):

Produktdetails

- Ideal für hochpräzise Materialbearbeitung und Laserscananwendungen
- Große Scanbereiche bis zu 320 mm x 320 mm
- Große Auswahl an Brennweiten von 53 mm bis 420 mm
- **Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta-Objektive** sind ebenfalls verfügbar

Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive wurden so entwickelt, dass sie flache Felder in der Bildebene von Scansystemen bieten. Sie können in Verbindung mit **Galvanometern**, **Strahlaufweitern** und **Laserquellen** eingesetzt werden. Die F-Theta-Objektive bieten verschiedene Brennweiten und große Scanbereiche. Die Objektive wurden für übliche Nd:YAG-Laser, Yb-dotierte-Laser und Faserlaser entwickelt und sind für die Wellenlängenbereiche 355 nm, 515-540 nm und 1030-1080 nm erhältlich. Die patentierte Fassungstechnologie kompensiert thermische Spannung und verbessert die Stabilität der optischen Komponenten, sodass eine hochpräzise Einstellung und Positionskontrolle in OEM-Systemen möglich ist. Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive sind ideal für die hochpräzise Lasermaterialbearbeitung und für Laserscansysteme.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive oder **Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta-Objektive** benötigen, die nicht auf unserer Webseite gelistet sind.