

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Langpassfilter aus Farbglas Hoya K60 (600 nm), 25,4 mm Durchmesser, 2,5 mm Dicke, VIS-0°-beschichtet

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #36-305 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + €49,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€49,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40

cut-off Position λ_c (nm):
600±6

Grenzwellenlänge (nm):
600.00 ±6

Dichte (g/cm³): 2.69
Glas-/Filternummer: Hoya R60
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Farbe: Red
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 560
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VS
Toleranz Größe (mm): +0/-0.25
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <25
TH (%): >85

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen