

Langpassfilter aus Farbglas Hoya R72 (720 nm), 50,8 mm quadratisch, 2,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #66-068 3-4TAGE

- 1 + **€88,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€88,00

Stk. 11+
€78,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.8 x 50.8

cut-off Position λ_c (nm):
720±9

Grenzwellenlänge (nm):
720.00 ±9

Dichte (g/cm³): 2.86
Glas-/Filternummer: Hoya R72
Substrat: ☐ Colored Glass
Länge (mm): 50.80
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 525
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: IR
Breite (mm): 50.80
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <45
TH (%): >85

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen