

Flache Dombeleuchtung, 200 x 200 mm, rot



Effilux Flat Dome Lights

Produkt #22-106 [KONTAKT](#)

- 1 + €833⁰⁰

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€833,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

EFFI-FD-200-200-625 **Modellnummer:**

LED Illuminator **Beleuchtungsart:**

Effilux **Hersteller:**

Gehäusegeometrie:

Constant **Betriebsmodus:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

239 x 239 x 43.2 **Größe (mm):**

1900 **Gewicht (g):**

200 x 200 **Aktive Fläche (mm):**

Optische Eigenschaften

Red **Farbe:**

625 **Wellenlänge (nm):**

Elektronische Spezifikationen

30 **Energieverbrauch (W):**

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

24 **Eingangsspannung (V):**

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately.
USA: [#15-874](#)
Europe: [#15-875](#)
Japan: [#73-409](#)
Korea: [#73-409](#)
China: [#15-874](#)

Konformität mit Standards

[Konform](#) **RoHS 2015:**

[Konform](#) **Reach 224:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

Produktdetails

- Dombeleuchtung in flachem Gehäuse
- Integrierter analoger Controller für genaue Intensitäts- und Dimmereinstellung
- Antireflexionssystem zur Absorption von Streulicht
- Kontinuierliche Beleuchtung oder Blitzmodus

Die flache Dombeleuchtung von Effilux erzeugt eine diffuse Beleuchtung ähnlich der von standardmäßigen Dombeleuchtungen, hat aber ein dünneres, kompakteres Gehäuse. Die Beleuchtungen bieten eine große Bildfläche und vergrößern so die Abbildungstiefe und das Bildfeld. Der praktische integrierte Analogcontroller ermöglicht die präzise Steuerung von Leistung und Intensität, ohne dass zusätzliche Komponenten eingesetzt werden müssen. Die flache Dombeleuchtung von Effilux erreicht eine Gleichförmigkeit von mehr als 90% und besitzt ein Antireflexionssystem, das ungewünschtes Licht absorbiert. Die Beleuchtungen eignen sich ideal für die Abbildung von strukturierten, glänzenden oder unebenen Oberflächen.