

SCHOTT Langpassfilter RG-630, 50 mm Durchm.

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#66-096** **13 In Stock**

-

1

+

€94^{,76}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€94,76 stückpreis
Stk. 11-49	€83,43 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Typ:

Longpass Filter	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
50.00	Durchmesser (mm):
3.00 ±0.2	Dicke (mm):
±0.38	Toleranz Größe (mm):
Protective as needed	Fase:
Optische Eigenschaften	
630±6	cut-off Position λ_c (nm):
630.00	Grenzwellenlänge (nm):
SCHOTT RG630	Glas-/Filternummer:
Uncoated	Beschichtung:
Red	Farbe:
710.00	Grenze des Transmissionsbereichs λ_{p1} (nm):
94.00	Spektrale Transmission t_p (%):
540.00	Sperrbereichsgrenze λ_s (nm):
80-50	Oberflächenqualität:
VS	Wellenlänge:
0.92	Reflexionsfaktor P_d :
Materialeigenschaften	
2.65	Dichte (g/cm³):
527.00	Transformationstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

• 27 SCHOTT Standardfarbglastype
• Grenzwellenlängen im UV-, NIR- und sichtbaren Bereich
• Rund oder quadratisch mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
SCHOTT Longpassfilter aus Farbglas sind mit 27 verschiedenen Standardfarbglastype von SCHOTT verfügbar und bieten Grenzwellenlängen im ultravioletten (UV), sichtbaren und nahinfraroten (NIR) Spektrum. Die Farblassubstrate haben eine hohe spektrale Transmission im jeweiligen Wellenlängenbereich. Die Filter sind in verschiedenen runden oder quadratischen Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke verfügbar und können einfach in optische Systeme integriert werden. Kundenspezifische Größen zwischen 5 und 160 mm sind auf Anfrage verfügbar. Weitere Informationen zu [Fertigungsmöglichkeiten von Farbglasfiltern](#) finden Sie auf unserer Webseite.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Sets evtl. in einer Alternatiwerpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne [kontaktieren](#).

Filtersimulationssoftware

[Klicken Sie hier](#), um das SCHOTT-Farbglas-Berechnungsprogramm herunterzuladen. Damit können Sie die internen und externe Transmission jedes SCHOTT-Glastyps berechnen. Das Programm kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke oder von gestapelten Filtern mit unterschiedlichen Glastypen und Dicken simulieren.

Interaktive Transmissionskurven sind [hier](#) erhältlich.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unseren [Preisrechner für Farbglasfilter](#), wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Filter in den Größen 5 mm bis 50 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 2 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite [Kundenspezifische optische Filtergläser](#).

TECHNISCHE INFORMATIONEN



QUOTE YOUR SIZE

KOMPATIBLE HALTERUNGEN