

Langpassfilter aus Farbglas, SCHOTT N-WG295, 12,5 mm Durchm., 2 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#16-431** Lagernd



1



€32,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€32,00

Stk. 11+

€28,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Grenzwellenlänge (nm):
295.00 ±6

Dichte (g/cm³): 2.51
Glas-/Filternummer: SCHOTT N-WG295
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Clear
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 400
Brechungsindex n_d: 1.52
Spektrale Transmission t_p (%): 99
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 250
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 565
Dicke (mm): 2.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: UV
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--