

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

SCHOTT N-WG305, 50 mm quadr., 2 mm Dicke, Langpassfilter aus Farbglas

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #14-467 Lagernd



1



€77,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€77,50

Stk. 11+

€76,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

50.0 x 50.0

Grenzwellenlänge (nm):

305.00 ±6

Dichte (g/cm³): 2.51
Glas-/Filternummer: SCHOTT N-WG305
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Clear
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 420
Brechungsindex n_d: 1.52
Spektrale Transmission t_p (%): 99
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 260
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 562
Dicke (mm): 2.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: UV
Breite (mm): 50.00
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen