

Drehbare Halterung mit 4" Stange



Rotary Mount with 4" Post and Mounted Polarizer, #52-574



Produkt **#52-573** **1 In Stock**

-

1

+

€178^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€178,00 stückpreis
Stk. 5+	€160,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Adjustable - Rotary

Inhalt des Sets:

Rotary Mount ([#52-572](#))
4" Long 1/4-20 Steel Post ([#59-000](#))

Physikalische und mechanische Eigenschaften

90°-0-90° with 1° increments	Skaleneinteilung:
Black Anodized Aluminum with Steel Post	Aufbau:

360	Verstellweg (°):
-----	------------------

Gewinde & Montage

M42 x 0.75 (T-Mount)	Gewindeart:
1/4-20	Kompatible Stangen:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 223:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Manuelle Drehung um 360°
- Feststellschraube für sichere Positionierung und Ausrichtung
- Kompatibel mit den [T-Mount-Optikhalterungen](#)

Die drehbaren Optikhalterungen erlaubt eine stufenlose manuelle Drehung der Optik um 360° und damit eine einfache relative Winkelpositionierung. Als ideale Alternative für teure Drehverstellbühnen kann diese drehbare Optikhalterung zur Ausrichtung von Prismen, Strahlteilern, Polarisatoren und anderen optischen Komponenten verwendet werden. Die Skala deckt 180° (90°-0-90°) in 1°-Schritten ab. Die Konstruktion besteht aus schwarzem, eloxiertem Aluminium und einem Verstellhebel aus Edelstahl. [#52-573](#) enthält eine 4" lange Edelstahlstange ([#59-000](#)) zur Montage.

Technische Informationen

