

TECHSPEC[®] S-Mount-Zylinder mit Irisblende



TECHSPEC[®] S-Mount Iris Diaphragm Barrel

Produkt **#11-151** **5 In Stock**

-

1

+

€211¹⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€211,15 stückpreis
Stk. 5-9	€186,22 stückpreis
Stk. 10-25	€171,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Iris Diaphragm

Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
12.0	Tubuslänge (mm):
15.0	Gesamtlänge (mm):
17.0	Außendurchmesser (mm):
0.7 - 5.0	Freie Apertur CA (mm):
Gewinde & Montage	
S-Mount	Gewindeart:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 219:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Variable Aperturen für C-, S- und T-Mount Systeme
- Innen- und Außengewinde an gegenüberliegenden Enden für einfache Integration
- Präzise Einstellung über Drehring oder Hebel

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Irisblenden bieten eine präzise Lichtkontrolle in einem System. Die Blenden haben ein Innen- und ein Außengewinde und können in jedem C-, S- oder T-Mount System eingebaut werden. Die C-Mount Version kann über eine Verstellring, die S-Mount Version über einen 4 mm Hebel und die T-Mount Version über einen 5 mm Hebel eingestellt werden. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Irisblenden fügen jeweils 12 mm, 12 mm und 18 mm Länge zur Systemlänge hinzu. Sie sind ideal zur Einstellung der Blendenzahl, des Feldblendendurchmessers und der durchgelassenen Energiemenge eines C-, S- oder T-Mount Systems geeignet.

Bitte beachten Sie: Die Blendenebene befindet sich 15 mm, 8 mm und 12 mm von der Kante mit Innengewinde entfernt.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



