


Langpassfilter aus Farbglas, SCHOTT OG590, 12,5 mm Durchm., 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #16-418 Lagernd

1 €32,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€32,00

Stk. 11+
€28,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Grenzwellenlänge (nm):
590.00 ±6

Dichte (g/cm³): 2.56
Glas-/Filternummer: SCHOTT OG590
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Red
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 660
Brechungsindex n_d: 1.51
Spektrale Transmission t_p (%): 93
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 510
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 506
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--