

Matte Filterplatte aus Farbglas, SCHOTT BG66, 100 x 80 mm, 4,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#26-911** **4 In Stock**

-

1

+

€391^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€391,00 stückpreis
Stk. 11+	€345,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Bandpass Filter	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
100.0 x 80.0	Größe (mm):
100.00	Länge (mm):

4.50 ±0.5	Dicke (mm):
80.00	Breite (mm):

Break Edges	Kanten:
-------------	---------

Optische Eigenschaften

514.00	Zentralwellenlänge ZWL (nm):
SCHOTT BG66	Glas-/Filternummer:

Uncoated	Beschichtung:
Blue-Green	Farbe:

1.54	Brechungsindex (n _d):
NIR Cutoff	Wellenlänge:

Materialeigenschaften

2.85	Dichte (g/cm³):
416	Transformationstemperatur (°C):

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

- Unpolierte Platten aus Farbglas
- Große Rohmaterialgrößen bis 165 x 165 mm
- Verfügbar aus allen [Farbglastypen von SCHOTT](#)
- [Poliertes SCHOTT Farbfilterglas](#) ist ebenfalls verfügbar

Die matten Filterplatten aus Farbglas von SCHOTT sind unpolierte Platten aus Farbglas, die als Rohmaterial verwendet werden können, um [SCHOTT Farbglasfilter](#) herzustellen. Die Platten werden in Standardgrößen bis zu 165 x 165 mm angeboten und können geschnitten, geschliffen und poliert werden, um die Anforderungen verschiedenster Anwendungen zu erfüllen. Die matten Filterplatten aus Farbglas von SCHOTT sind aus allen [Farbglastypen von SCHOTT](#) erhältlich, inklusive Kurzpass- (Wärme absorbierend), Langpass-, Bandpass- und Neutrallichtefilter. Auf unserer [Webseite über Fertigungsmöglichkeiten](#) erfahren Sie mehr über die Herstellung kundenspezifischer optischer Farbglasfilter.

Quote Your Size