

Schott CV-LS RGBW faseroptische Lichtquelle

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #75-280 NEU 1 In Stock

- 1 + €1.735⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.735,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
>50,000	Lebensdauer (Stunden):
A20980/RGBW	Modellnummer:
Yes	Intensitätssteuerung:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:

SCHOTT	Hersteller:
Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
129W x 201D x 59.69H	Größe (mm):
0.816	Gewicht (kg):
Optische Eigenschaften	
Red, Green, Blue, or White	Farbe:
Elektronische Spezifikationen	
Red: 130 Green: 250 Blue: 70 White: 400	Lichtausgang (Lumen):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
24 DC	Eingangsspannung (V):
Power Cord Required and Sold Separately. USA: #75-296 Europe: #75-298 UK: #75-297 China: #75-296 Japan: #78-580 Korea: Not Available	Stromversorgung:
Umwelt & Haltbarkeit	
0 to 45	Betriebstemperatur (°C):
Red: 625 Green: 530 Blue: 460 White: 6300	Farbtemperatur (K):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Wärmefreie, faseroptische Beleuchtung mit Möglichkeit der digitalen Fernsteuerung
- Entwickelt für Stereomikroskopie und industrielle Bildverarbeitungsanwendungen
- Zwei Lichtquellenmodelle verfügbar

Die faseroptischen Beleuchtungen ColdVision von SCHOTT sind so konzipiert, dass sie eine gleichförmige Lichtqualität liefern und gleichzeitig die thermischen Auswirkungen auf die beleuchteten Objekte minimieren. Mit Lichtquellen, Lichtleitern und verschiedenem mechanischen und optischen Zubehör lassen sich die Beleuchtungen für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen oder Mikroskopie leicht anpassen. SCHOTT ColdVision faseroptische Beleuchtungen sind in zwei Lichtquellenmodellen erhältlich, der CV-LS-Reihe und dem MC-LS Modell. Die CV-LS-Reihe ist in den Farben Cool White oder RGBW erhältlich und verfügt über eine optische Rückkopplungsschleife, die die Lichtintensität steuert und so konsistente, reproduzierbare Ergebnisse bei industriellen Inspektionsanwendungen ermöglicht. Das Modell MC-LS bietet eine maximale Lichtintensität von 850 Lumen und unterstützt eine stufenlose Dimmung von 0 bis 100%, so dass es für alle Anforderungen der Stereomikroskopie geeignet ist.

Bitte beachten Sie: Das Stromkabel wird separat verkauft. Siehe Spezifikationen für bestimmte Produkte.