

SCHOTT RG645, 50 mm quadr., 2 mm Dicke, Langpassfilter aus Farbglas

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #14-518 Lagernd



1



€77,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€77,50
Stk. 11+
€76,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
50.0 x 50.0

Grenzwellenlänge (nm):
645.00 ±6

Dichte (g/cm³): 2.65
Glas-/Filternummer: SCHOTT RG645
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Red
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 720
Brechungsindex n_d: 1.52
Spektrale Transmission t_p (%): 94
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 560
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 519
Dicke (mm): 2.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VS
Breite (mm): 50.00
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen