

# Langpassfilter aus Farbglas, SCHOTT RG780, 12,5 mm Durchm., 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#16-426** 3-4TAGE

- 1 + **€32,00**

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-10                       |
| €32,00                          |
| Stk. 11+                        |
| €28,00                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
12.50

Grenzwellenlänge (nm):  
780.00 ±9

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.94                                                   |
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br><a href="#">SCHOTT RG780</a>                       |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                 |
| <b>Farbe:</b><br>Black                                                           |
| <b>Grenze des Transmissionsbereichs 1 <math>\lambda_{p1}</math> (nm):</b><br>900 |
| <b>Grenze des Transmissionsbereichs 2 <math>\lambda_{p2}</math> (nm):</b><br>900 |
| <b>Brechungsindex <math>n_d</math>:</b><br>1.56                                  |
| <b>Spektrale Transmission <math>t_p</math> (%):</b><br>97                        |
| <b>Sperrbereichsgrenze <math>\lambda_s</math>(nm):</b><br>610                    |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                             |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>552                                    |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.00 ±0.1                                                  |
| <b>Typ:</b><br>Longpass Filter                                                   |
| <b>Wellenlänge:</b><br>IR                                                        |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.2                                              |
| <b>Reflexionsfaktor <math>P_d</math>:</b><br>0.91                                |
| <b>Fase:</b><br>Protective as needed                                             |

## Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
|------------------------------------------------------------|