

Langpassfilter aus Farbglas, SCHOTT GG435, 12,5 mm Durchm., 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #16-410 3-4TAGE

- 1 + **€32,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€32,00
Stk. 11+
€28,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Grenzwellenlänge (nm):
435.00 ±6

Dichte (g/cm³): 2.55
Glas-/Filternummer: SCHOTT GG435
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Yellow
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 520
Grenze des Transmissionsbereichs 2 λ_{p2} (nm): 700
Brechungsindex n_d: 1.52
Spektrale Transmission t_p (%): 92
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 370
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 537
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VS
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--