

SCHOTT RG780, 50 mm quadr., 1 mm Dicke, Langpassfilter aus Farbglas

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #14-532 Lagernd



1



€77,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€77,50
Stk. 11+
€76,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
50.0 x 50.0

Grenzwellenlänge (nm):
780.00 ±9

Dichte (g/cm³): 2.94
Glas-/Filternummer: SCHOTT RG780
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 900
Grenze des Transmissionsbereichs 2 λ_{p2} (nm): 900
Brechungsindex n_d: 1.56
Spektrale Transmission t_p (%): 97
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 610
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 552
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: IR
Breite (mm): 50.00
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.91
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen