

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT

# Langpasstiter aus Farbgias, SCHOTT RG850, 12,5 mm Durchm., 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #16-428 □ Lagernd



1



€32,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€32,00

Stk. 11+

€28,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
12.50

Grenzwellenlänge (nm):  
850.00 ±9

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.93                                                    |
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br><a href="#">SCHOTT RG850</a>                        |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                  |
| <b>Farbe:</b><br>Black                                                            |
| <b>Grenze des Transmissionsbereichs 1 <math>\lambda_{p1}</math> (nm):</b><br>1200 |
| <b>Grenze des Transmissionsbereichs 2 <math>\lambda_{p2}</math> (nm):</b><br>1200 |
| <b>Brechungsindex <math>n_d</math>:</b><br>1.56                                   |
| <b>Spektrale Transmission <math>t_p</math> (%):</b><br>97                         |
| <b>Sperrbereichsgrenze <math>\lambda_s</math>(nm):</b><br>700                     |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                              |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>554                                     |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.00 ±0.1                                                   |
| <b>Typ:</b><br>Longpass Filter                                                    |
| <b>Wellenlänge:</b><br>IR                                                         |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.2                                               |
| <b>Reflexionsfaktor <math>P_d</math>:</b><br>0.91                                 |
| <b>Fase:</b><br>Protective as needed                                              |

## Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
|------------------------------------------------------------|