

Matte Filterplatte aus Farbglas, SCHOTT S8612, 165 mm quadratisch, 4,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#26-910** **8 In Stock**

-

1

+

€535^{.60}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€535,60 stückpreis
Stk. 11+	€472,77 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Bandpass Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

165.0 x 165.0	Größe (mm):
165.00	Länge (mm):
4.50 ±0.5	Dicke (mm):
165.00	Breite (mm):
Break Edges	Kanten:
Optische Eigenschaften	
500.00	Zentralwellenlänge ZWL (nm):
SCHOTT S8612	Glas-/Filternummer:
Uncoated	Beschichtung:
Blue-Green	Farbe:
1.55	Brechungsindex (n _d):
NIR Cutoff	Wellenlänge:
Materialeigenschaften	
2.66	Dichte (g/cm³):
391	Transformationstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Unpolierte Platten aus Farbglas
- Große Rohmaterialgrößen bis 165 x 165 mm
- Verfügbar aus allen [Farbglastypen von SCHOTT](#)
- [Poliertes SCHOTT Farbfilterglas](#) ist ebenfalls verfügbar

Die matten Filterplatten aus Farbglas von SCHOTT sind unpolierte Platten aus Farbglas, die als Rohmaterial verwendet werden können, um [SCHOTT Farbglasfilter](#) herzustellen. Die Platten werden in Standardgrößen bis zu 165 x 165 mm angeboten und können geschnitten, geschliffen und poliert werden, um die Anforderungen verschiedenster Anwendungen zu erfüllen. Die matten Filterplatten aus Farbglas von SCHOTT sind aus allen [Farbglastypen von SCHOTT](#) erhältlich, inklusive Kurzpass- (Wärme absorbierend), Langpass-, Bandpass- und Neutraldichtefilter. Auf unserer [Webseite über Fertigungsmöglichkeiten](#) erfahren Sie mehr über die Herstellung kundenspezifischer optischer Farbglasfilter.

QUOTE YOUR SIZE