

# Schott MC\_LS Cool White faseroptische Lichtquelle

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#75-282** NEU **1 In Stock**

-

1

+

€815<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €815,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails  |                        |
|-----------------|------------------------|
| >50,000         | Lebensdauer (Stunden): |
| A20990          | Modellnummer:          |
| Yes             | Intensitätssteuerung:  |
| LED Illuminator | Beleuchtungsart:       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SCHOTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hersteller:              |
| Constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betriebsmodus:           |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| 158L x 145W x 98H                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Größe (mm):              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gewicht (kg):            |
| Optische Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| White                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Farbe:                   |
| Elektronische Spezifikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lichtausgang (Lumen):    |
| Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| 100-240 AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eingangsspannung (V):    |
| <div>Stromversorgung:</div> <div>Power Cord Required and Sold Separately:</div> <div>USA: <a href="#">#75-296</a></div> <div>Europe: <a href="#">#75-298</a></div> <div>UK: <a href="#">#75-297</a></div> <div>China: <a href="#">#75-296</a></div> <div>Japan: <a href="#">#78-580</a></div> <div>Korea: Not Available</div> |                          |
| Umwelt & Haltbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| 0 to 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betriebstemperatur (°C): |
| 5400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Farbtemperatur (K):      |
| Konformität mit Standards                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <a href="#">Anzeigen</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Konformitätszertifikat:  |

## Produktdetails

- Wärmefreie, faseroptische Beleuchtung mit Möglichkeit der digitalen Fernsteuerung
- Entwickelt für Stereomikroskopie und industrielle Bildverarbeitungsanwendungen
- Zwei Lichtquellenmodelle verfügbar

Die faseroptischen Beleuchtungen ColdVision von SCHOTT sind so konzipiert, dass sie eine gleichförmige Lichtqualität liefern und gleichzeitig die thermischen Auswirkungen auf die beleuchteten Objekte minimieren. Mit Lichtquellen, Lichtleitern und verschiedenem mechanischen und optischen Zubehör lassen sich die Beleuchtungen für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen oder Mikroskopie leicht anpassen. SCHOTT ColdVision faseroptische Beleuchtungen sind in zwei Lichtquellenmodellen erhältlich, der CV-LS-Reihe und dem MC-LS Modell. Die CV-LS-Reihe ist in den Farben Cool White oder RGBW erhältlich und verfügt über eine optische Rückkopplungsschleife, die die Lichtintensität steuert und so konsistente, reproduzierbare Ergebnisse bei industriellen Inspektionsanwendungen ermöglicht. Das Modell MC-LS bietet eine maximale Lichtintensität von 850 Lumen und unterstützt eine stufenlose Dimmung von 0 bis 100%, so dass es für alle Anforderungen der Stereomikroskopie geeignet ist.

**Bitte beachten Sie:** Das Stromkabel wird separat verkauft. Siehe Spezifikationen für bestimmte Produkte.

;