

# SCHOTT N-WG280, 50 mm quadr., 3 mm Dicke, Langpassfilter aus Farbglas

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #14-462 Lagernd

- 1 +

€77,50

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-10                       |
| €77,50                          |
| Stk. 11+                        |
| €76,00                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):  
50.0 x 50.0

Grenzwellenlänge (nm):  
280.00 ±6

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.51                                                   |
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br><a href="#">SCHOTT N-WG280</a>                     |
| <b>Länge (mm):</b><br>50.00                                                      |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                 |
| <b>Farbe:</b><br>Clear                                                           |
| <b>Grenze des Transmissionsbereichs 1 <math>\lambda_{p1}</math> (nm):</b><br>380 |
| <b>Brechungsindex <math>n_d</math>:</b><br>1.52                                  |
| <b>Spektrale Transmission <math>t_p</math> (%):</b><br>99                        |
| <b>Sperrbereichsgrenze <math>\lambda_s</math>(nm):</b><br>230                    |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                             |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>558                                    |
| <b>Dicke (mm):</b><br>3.00 ±0.2                                                  |
| <b>Typ:</b><br>Longpass Filter                                                   |
| <b>Wellenlänge:</b><br>UV                                                        |
| <b>Breite (mm):</b><br>50.00                                                     |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.2                                              |
| <b>Reflexionsfaktor <math>P_d</math>:</b><br>0.92                                |
| <b>Fase:</b><br>Protective as needed                                             |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |