

Versiegelte Linienbeleuchtung, 600 mm, 405 nm



Produkt **#74-203** NEU KONTAKT

-

1

+

€5.510^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€5.510,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Collimated	Optiktyp:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Compatible with #18-645 external controller	Hinweis:
Advanced Illumination	Hersteller:

Gehäusegeometrie:

Line Light	
Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
600.00	Länge (mm):
609.8 L X 51.1 M	Größe (mm):
2884	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
Blue	Farbe:
405	Wellenlänge (nm):
0.5-23	Arbeitsabstand (Zoll):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
4-pin Male M12	Stecker:
24V DC, 6A	Betriebsspannung (V):
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately: #73-977	
Gewinde & Montage	
T-Slot for M6 Nut	Mount:
Umwelt & Haltbarkeit	
0 °C to 35 °C	Betriebstemperatur (°C):
IP67	Schutzart:
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Produktdetails

- Schutzart IP67 gegen Eindringen von Staub und Schmutz
- Beleuchtung mit hoher Intensität
- Verfügbare Versionen: UV, Weiß, Blau, Grün, Rot & NIR
- Ideal für Zeilenscananwendungen

Die versiegelten Linienbeleuchtungen mit hoher Intensität von Advanced Illumination bieten eine gleichmäßige Beleuchtung für Zeilenscananwendungen in rauen Umgebungen. Die Beleuchtungen entsprechen der Schutzart IP67 und sind somit gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Sie bieten eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Einsatzbereichen. Die Leuchten sind mit den Wellenlängen UV, Weiß, Blau, Grün, Rot und NIR erhältlich und werden für einen kontinuierlichen Langzeitbetrieb passiv gekühlt. Die versiegelten Linienbeleuchtungen mit hoher Intensität von Advanced Illumination besitzen einen in der Beleuchtung integrierten Controller für einen dauerhaften Einsatz. Sie sind ideal für robuste Zeilenscananwendungen wie die Inspektion von Platten, Holz, Keramik sowie Lebensmitteln und Getränken geeignet.