

Langpassfilter aus Farbglas, SCHOTT N-WG305, 12,5 mm Durchm., 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#16-405** 3-4TAGE

- 1 + **€32,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€32,00
Stk. 11+
€28,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Grenzwellenlänge (nm):
305.00 ±6

Dichte (g/cm³): 2.51
Glas-/Filternummer: SCHOTT N-WG305
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Clear
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 420
Brechungsindex n_d: 1.52
Spektrale Transmission t_p (%): 99
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 260
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 562
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: UV
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--