

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #16-672 3-4TAGE

-

1

+

 €42,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€42,00

Stk. 11+

€37,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00

Optische Dichte OD:
3.6 ±0.07 @ 546nm

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT NG9](#)

Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 470
Dicke (mm): 2.60
Toleranz Dicke (mm): (nominal)
Transmission (%): 0.025 ±0.00425% @ 546nm
Typ: Neutral Density Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform