

# Langpassfilter aus Farbglas, SCHOTT OG515, 12,5 mm Durchm., 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #16-414 3-4TAGE

- 1 + **€32,00**

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-10                       |
| €32,00                          |
| Stk. 11+                        |
| €28,00                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
12.50

Grenzwellenlänge (nm):  
515.00 ±6

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.56                                                   |
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br><a href="#">SCHOTT OG515</a>                       |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                 |
| <b>Farbe:</b><br>Yellow                                                          |
| <b>Grenze des Transmissionsbereichs 1 <math>\lambda_{p1}</math> (nm):</b><br>580 |
| <b>Brechungsindex <math>n_d</math>:</b><br>1.51                                  |
| <b>Spektrale Transmission <math>t_p</math> (%):</b><br>93                        |
| <b>Sperrbereichsgrenze <math>\lambda_s</math>(nm):</b><br>440                    |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                             |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>509                                    |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.00 ±0.1                                                  |
| <b>Typ:</b><br>Longpass Filter                                                   |
| <b>Wellenlänge:</b><br>VIS                                                       |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.2                                              |
| <b>Reflexionsfaktor <math>P_d</math>:</b><br>0.92                                |
| <b>Fase:</b><br>Protective as needed                                             |

Konformität mit Standards

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a>          |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>                        |