

# SCHOTT OG515, 50 mm quadr., 1 mm Dicke, Langpassfilter aus Farbglas

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #14-493 Lagernd

- 1 +

€77,50

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-10                       |
| €77,50                          |
| Stk. 11+                        |
| €76,00                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):  
50.0 x 50.0

Grenzwellenlänge (nm):  
515.00 ±6

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.56                                                   |
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br><a href="#">SCHOTT OG515</a>                       |
| <b>Länge (mm):</b><br>50.00                                                      |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                 |
| <b>Farbe:</b><br>Yellow                                                          |
| <b>Grenze des Transmissionsbereichs 1 <math>\lambda_{p1}</math> (nm):</b><br>580 |
| <b>Brechungsindex <math>n_d</math>:</b><br>1.51                                  |
| <b>Spektrale Transmission <math>t_p</math> (%):</b><br>93                        |
| <b>Sperrbereichsgrenze <math>\lambda_s</math>(nm):</b><br>440                    |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                             |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>509                                    |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.00 ±0.1                                                  |
| <b>Typ:</b><br>Longpass Filter                                                   |
| <b>Wellenlänge:</b><br>VS                                                        |
| <b>Breite (mm):</b><br>50.00                                                     |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.2                                              |
| <b>Reflexionsfaktor <math>P_d</math>:</b><br>0.92                                |
| <b>Fase:</b><br>Protective as needed                                             |

Konformität mit Standards

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a>          |