


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Langpasstiter aus Farbgias, SCHOTT OG530, 12,5 mm Durchm., 2 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #16-442 3-4TAGE

- 1 + €32,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€32,00

Stk. 11+

€28,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Grenzwellenlänge (nm):
530.00 ±6

Dichte (g/cm³): 2.56
Glas-/Filternummer: SCHOTT OG530
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Yellow
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 600
Brechungsindex n_d: 1.51
Spektrale Transmission t_p (%): 93
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 460
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 506
Dicke (mm): 2.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--