

Montageplatte für Bühne, WinCamD-IR-BB



Produkt **#71-554** **1 In Stock**

-

1

+

€210^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€210,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Entspricht ISO 11146
- Versionen für 355 - 1150 nm oder 2000 - 16000 nm
- Verstellwegoptionen 50 mm und 200 mm

DataRay M²-Messsysteme kombinieren eine Strahlprofilkamera und eine Verschiebebühne zu einem kompletten M²-Messsystem. M² (auch Strahlqualitätsfaktor) charakterisiert den Grad der Unvollkommenheit eines realen Laserstrahls im Vergleich zu einem perfekten TEM₀₀-Strahl und ist eine übliche Größe für die Herstellung von Lasern und Lasersystemen. Die Systeme bewegen den montierten Strahlprofiler durch die Strahltaille, um ISO-11146-konforme Messungen durchzuführen, und sind mit 50 oder 200 mm Verstellweg und zwei Wellenlängenbereichen von 355 - 1150 nm oder 2000 - 16000 nm erhältlich. DataRay M²-Messsysteme sind mit einem einfach einrichtenden USB3-System und einer intuitiven Softwareschnittstelle ausgestattet und verfügen über eine Vielzahl von separat erhältlichem Zubehör. Die Messsysteme sind ideal für die Messung eines großen Bereichs von M² bei gepulsten Lasern und CW-Lasern.