

Transmissions-Tauchsondenspitze aus Edelstahl, 10 mm

Mehr Produkte von [Ocean Optics](#)



Produkt #90-572 NEU 1 In Stock

-

1

+

€435⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€435,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

RT-10MM	Modellnummer:
Stainless steel	Material:

Optische Eigenschaften	
200 - 2500	Wellenlängenbereich (nm):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 250:

PRODUKTDDETAILS

- Transmissions-Tauchsonden für zuverlässige Absorptions-/Transmissions-Messungen in Lösungen
 - Robuster Edelstahl oder PEEK für anspruchsvolle Prozessbedingungen und raue Umgebungen
 - Flexible Weglängen mit austauschbaren Sondenspitzen verfügbar
 - Kompatibel mit Ocean Optics Spektrometern und Zubehör
- Die Transmissions-Tauchsonden von Ocean Optics werden an Spektrometer und Lichtquellen angeschlossen, um die Absorption und Transmission in Lösungen zu messen. Wählen Sie zwischen robusten Hochdrucksonden (#90-569) für anspruchsvolle Prozessumgebungen oder PEEK-ummantelten Sonden (#90-570 und #90-571) für raue chemische Bedingungen, die UV-VIS- bis VIS-NIR-Wellenlängen abdecken. Mit Zubehör wie austauschbaren Sondenspitzen in verschiedenen Weglängen und der Schutzhülse (#90-585) für eine vergrößerte Haltbarkeit in korrosiven oder Hochtemperaturanwendungen können Sie Ihr Setup ganz einfach anpassen. Ocean Optics Transmissions-Tauchsonden sind für die nahtlose Integration mit [Ocean Optics Spektroskopie-Systemen und kompatibelem Zubehör](#) konzipiert.