


Langpassfilter aus Farbglas, SCHOTT OG570, 12,5 mm Durchm., 2 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#16-444** 3-4TAGE

- 1 + **€32,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€32,00
Stk. 11+
€28,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Grenzwellenlänge (nm):
570.00 ±6

Dichte (g/cm³): 2.56
Glas-/Filternummer: SCHOTT OG570
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Orange
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 640
Brechungsindex n_d: 1.51
Spektrale Transmission t_p (%): 93
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 500
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 510
Dicke (mm): 2.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--