


Linearer Polarisationsfilm mit sehr hohem Kontrast, 12,5 mm Durchmesser



Super High Contrast Linear Polarizing Film

Produkt **#26-922** 20+ In Stock

-

1

+

€23²⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€23,25 stückpreis
Stk. 11-25	€21,10 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Linear Polarizer

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

12.50 ±0.1

Durchmesser (mm):

0.11

Dicke (mm):

Polarizing Film		Aufbau:
Optische Eigenschaften		
Auslöschungsverhältnis:		15,000:1 nominal
Substrat: □		Cellulose Triacetate Film
Transmission für p-polarisiertes Licht (%):		>42
Wellenlängenbereich (nm):		400 - 700
Umwelt & Haltbarkeit		
Betriebstemperatur (°C):		-20 to +70
Konformität mit Standards		
RoHS 2015:		Konform
Konformitätszertifikat:		Anzeigen
Reach 250:		Konform

Produktdetails

- Kontrast 15.000:1 im sichtbaren Spektrum
- Verfügbar mit oder ohne selbstklebende Rückseite
- Runde und rechteckige Formen
- Noch höheren Kontrast erreicht der [TECHSPEC® Polarisationsfilm mit besonders hohem Kontrast \(XP42HE\)](#)

Die Polarisationsfilme mit sehr hohem Kontrast bieten ein Kontrastverhältnis von 15.000:1 zwischen 400-700 nm mit einer Transmission >42% in diesem Bereich. Die Polarisationsfilme sind in verschiedenen runden oder rechteckigen Abmessungen verfügbar und können mit regulären Schneidewerkzeugen einfach zugeschnitten werden. Der Filter in der Größe 1000 x 620 mm ist mit selbstklebender Rückseite erhältlich, um die Integration in verschiedene Anwendungen zu vereinfachen. Die Polarisationsfilme eignen sich ideal für Bildgebungs-, Messtechnik- und Mikroskopieanwendungen, bei denen es auf einen hohen Kontrast ankommt.