

Langpassfilter aus Farbglas, SCHOTT RG715, 12,5 mm Durchm., 2 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#16-451** 3-4TAGE

- 1 + **€32,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€32,00
Stk. 11+
€28,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Grenzwellenlänge (nm):
715.00 ±9

Dichte (g/cm³): 2.76
Glas-/Filternummer: SCHOTT RG715
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 810
Brechungsindex n_d: 1.53
Spektrale Transmission t_p (%): 96
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 620
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 532
Dicke (mm): 2.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: IR
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.91
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--