

Schraube oben, Basis mit Gewinde, metrische Spiegelhalterung



Produkt **#56-343** 17 In Stock

-

1

+

€186^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€186,00 stückpreis
Stk. 5-9	€164,80 stückpreis
Stk. 10-25	€151,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Adjustable - Tip-Tilt	Typ:
Square or Rectangular	Optiktyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (kg):

0.11

Aufbau:	
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel	
±3	Feiner Neigewinkel (°):
±3	Feiner Kippwinkel (°):
Top	Adjustment Screw Position:
0.25	Resolution (mm):

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):	
3.0 - 25.4	
Kompatible Stangen:	
M6 x 1.0	

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	
Reach 247:	
Contains SVHC(s)	

Produktdetails

- Verkipptbar in zwei Achsen
 - 25 mm quadratische Oberfläche
 - Versionen mit Schraube oben oder auf der Rückseite erhältlich
 - Geschlitzte Basis oder Basis mit Gewinde
 - Schwarzeloxiertes Aluminium
- Diese Mikro-Spiegelhalterungen sind ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz. Jede Halterung bietet eine 25 mm quadratische Oberfläche. Einstellschrauben mit feiner Auflösung (0,25 mm / Umdrehung) ermöglichen eine präzise Verkipfung in zwei Achsen. Oberflächenspiegel mit 25 mm Durchmesser können einfach über unseren optischen Kleber geklebt werden. Metrische Bohrungen ermöglichen die Integration in einer Vielzahl von Anwendungen. [Stangen](#) und [Stangenhalterungen](#) werden für die Befestigung an Montageplatten benötigt.

Technische Informationen

