

Infiniteube Standard w/Inline-Aufbau (optimiert für >10X)

Mehr Produkte von [Infinity Photo-Optical Company](#)



Standard (with no In-Line Attachment), InfiniTube, #56-125



Produkt **#54-590** **3 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €2.470⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€2.470,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Modellnummer:
InfiniTube™ Standard 1X & Collector II

Typ:
Fixed Magnification Lens

Beleuchtungsart:
In-Line Illumination

Optische Eigenschaften

Objective Required **Vergrößerung PMAG:**

Gewinde & Montage

C-Mount **Mount:**

Konformität mit Standards

Konform **RoHS 2015:**

Konform **Reach 224:**

Anzeigen **Konformitätszertifikat:**

Produktdetails

- Direkter Anschluss an C-Mount Kameras mit 2/3" oder kleinerem Sensor (**InfiniTube™ FM Serie** für 1/2")
- **Mitutoyo** und **Achrovid™** Objektive werden separat verkauft
- Interne Fokussierung

Dieser Inline-Aufbau wird benötigt, um **Mitutoyo** oder **Achrovid™** Objektive mit langem Arbeitsabstand an C-Mount Kameras zu befestigen. Er bietet Vergrößerungen, die mit normalen Objektiven nicht erreicht werden können (z.B. 50fach). Das InfiniTube™ System kann in verschiedenen Weisen zusammengestellt werden. Es kann für Anwendungen mit Beleuchtung von einer externen Quelle (z.B. Hintergrundbeleuchtung oder gerichtete Beleuchtung) alleine (InfiniTube™ Standard **#56-125**) verwendet werden.

Das erste Inline-Bauteil für koaxiale Beleuchtung (**#56-126**) ist für Objektive mit einer Vergrößerung von 10X oder geringer entwickelt und wird nicht für Objektive mit höherer Vergrößerung empfohlen. Das zweite Inline-Bauteil für koaxiale Beleuchtung (**#56-191**) ist speziell für Vergrößerungen von 10X oder höher optimiert, kann aber auch mit allen anderen Vergrößerungen verwendet werden. Außerdem wird eine koaxiale InfiniTube™ Baugruppe (**#54-590**) angeboten, bestehend aus InfiniTube™ Standard und dem Inline-Bauteil für höhere Vergrößerungen. Diese Baugruppe kann für alle Vergrößerungen verwendet werden. Zum InfiniTube™ selber kann ein Filterhalter für Filter mit 25mm Durchmesser hinzugefügt werden. Die Optiken werden hauptsächlich in der Mikroskopie und für Waferinspektionen verwendet.


Durch die Verwendung eines Strahlteilers im Strahlengang und einem seitlichen Beleuchtungstubus mit Kollimationsoptik bietet die Inline-Baugruppe (**#54-590**) eine einfallende Beleuchtung parallel zur optischen Achse (koaxial). Für die koaxiale Beleuchtung wird ein optionales **Beleuchtungsgerät für Lichtleiter** und ein **Lichtleiter** mit 1/4" Durchmesser benötigt.

Eine Version des InfiniTube™ wurde speziell für Zeiss ICS (unendlich farbkorrigiert) Objektive entwickelt (**#58-538**, 160mm Tubuslinse). Diese Version ist kürzer als das Standardmodell und ist genau auf die Zeiss ICS Objektive abgestimmt. Zur Verbindung von **#58-538** und den Zeiss Objektiven wird der RMS Adapter (**#53-786**) benötigt.

Da selbst die geringste Vibration solch kleine Bildfelder wie beim InfiniTube™ beeinflusst empfehlen wir bei der Verwendung von Objektiven mit mehr als 10X Vergrößerung **einen vibrationsisolierten Aufbau**. Außerdem empfehlen wir die Verwendung eines Fokussiermechanismus (z.B. den Zahnstangentrieb **#54-794**).

Ein Halterungsring (**#57-788**) ist bei **#54-590**, **#56-125** und **#58-538** inklusive. Bitte beachten Sie, dass Objektiv, Objektivadapter, Lichtleiter und Beleuchtung nicht inklusive sind.

Technische Informationen



#54-562	
Item	Stock No.
InfiniTube In-Line Assembly Unit	#54-590
Hitachi KP-D20B Camera	#55-837
15.1" LCD Mbnitor (US Version Only)	#56-522
Y-C Cable (6 ft.)	#39-255
Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter	#53-787
M-150 Fiber Optic Illuminator	#55-718
Fiber Optic Light Guide (48" L)	#39-367
Fiber Optic Adapter	#38-944
Standard Boom Stand	#54-120
Rack & Pinion Mounting Plate	#54-123