

## SugarCUBE™ Lichtleiteradapter - 5 mm



SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 5mm (#13-537)

Produkt **#13-537** **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €35<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Mengenrabatte |                                 |
| Stk. 1+       | €35,00 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

**!** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Konformität mit Standards

**Konform** RoHS 2015:

**Konform** Reach 224:

**Anzeigen** Konformitätszertifikat:

## Produktdetails

- Alternative zu 150 W Halogenlichtquellen
- Über 60.000 Stunden LED-Lebensdauer
- Sehr hohe Helligkeit
- Für den Einsatz mit [faseroptischen Lichtleitern](#)

SugarCUBE™ LED-Beleuchtungsgeräte bieten eine Helligkeit von 1700 Lumen und sind der ideale Ersatz für standardmäßige Halogenlichtquellen, da sie eine 60x längere Lebensdauer besitzen. Die Beleuchtungsgeräte können manuell über eine Kontrolleinheit auf der Vorderseite des Gehäuses oder über RS-232 gesteuert werden und so auch leicht in computergesteuerte Systeme integriert werden. Eine optionale einfach zu bedienende Software ist ebenfalls erhältlich.

SugarCUBE™ LED-Beleuchtungsgeräte können in vielen verschiedenen Bildverarbeitungsanwendungen eingesetzt werden und sind verfügbar in rot, grün, blau oder weiß. Die weiße Beleuchtung besitzt eine Ausgangslichtstärke von mehr als 1450 Lumen und einen Strahlungsfluss von 1200 mW. Ein Faseroptikadapter wird zum Anschluss eines Lichtleiters an das Beleuchtungsgerät benötigt.

## Technische Informationen

| Stock Number | Description                          | Shoulder Diameter (Inches) | Ferrule Diameter (Inches) | Compatible Illuminator               | Compatible Light Guide   |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| #66-301      | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 50  | 0.752                      | 0.564                     | Red, Green, Blue, White, Ultra White | 54-210, 39-826, 58-839, 54-174, 38-659, 39-369, 39-370, 39-371<br><br>Ultra White MUST use liquid light guides   |
| #66-302      | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 52  | 0.877                      | 0.564                     | Red, Green, Blue, White, Ultra White | 54-210, 39-826, 58-839, 54-174, 38-659, 39-369, 39-370, 39-371<br><br>Ultra White MUST use liquid light guides   |
| #66-303      | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 53  | 1.505                      | 0.439                     | Red, Green, Blue, White              |  |
| #66-304      | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 56  | 0.207                      | 0.19                      | Red, Green, Blue, White              | 54-199, 42-344, 39-365, 42-345, 40-644, 39-366   |
| #66-305      | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 57  | 0.255                      | 0.19                      | Red, Green, Blue, White              | 54-199, 42-344, 39-365, 42-345, 40-644, 39-366   |
| #66-306      | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 58  | 0.424                      | 0.314                     | Red, Green, Blue, White              | 54-202, 53-045, 40-639, 42-346, 42-347, 39-367, 39-368, 53-689, 53-692, 53-690, 53-693, 53-691, 53-694   |
| #66-307      | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 65  | 1.52                       | 0.63                      | Red, Green, Blue, White              | 54-212   |
| #66-308      | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 66  | 1.52                       | 0.565                     | Red, Green, Blue, White              | 54-210, 39-826, 58-839, 54-174, 38-659, 39-369, 39-370, 39-371   |
| #13-536      | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 3mm | 0.57                       | 0.314                     | Red, Green, Blue, White, Ultra White | 54-202, 53-045, 40-639, 42-346, 42-347, 39-367, 39-368, 53-689, 53-692, 53-690, 53-693, 53-691, 53-694<br><br>Ultra White MUST use liquid light guides |
| #13-537      | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 5mm | 0.455                      | 0.314                     | Red, Green, Blue, White, Ultra White | 54-202, 53-045, 40-639, 42-346, 42-347, 39-367, 39-368, 53-689, 53-692, 53-690, 53-693, 53-691, 53-694<br><br>Ultra White MUST use liquid light guides |