


Linearer Polarisationsfilm mit sehr hohem Kontrast, 200 mm x 200 mm



Super High Contrast Linear Polarizing Film

Produkt **#26-921** **20+ In Stock**

-

1

+

€139⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€139,00 stückpreis
Stk. 11-25	€124,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔔 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Linear Polarizer

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

200 x200 ±0.1

Größe (mm):

0.11

Dicke (mm):

Polarizing Film	Aufbau:
Optische Eigenschaften	
15,000:1 nominal	Auslöschungsverhältnis:
Cellulose Triacetate Film	Substrat: □
Transmission für p-polarisiertes Licht (%):	
>42	
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
Umwelt & Haltbarkeit	
-20 to +70	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 250:

Produktdetails

- Kontrast 15.000:1 im sichtbaren Spektrum
- Verfügbar mit oder ohne selbstklebende Rückseite
- Runde und rechteckige Formen
- Noch höheren Kontrast erreicht der [TECHSPEC® Polarisationsfilm mit besonders hohem Kontrast \(XP42HE\)](#)

Die Polarisationsfilme mit sehr hohem Kontrast bieten ein Kontrastverhältnis von 15.000:1 zwischen 400-700 nm mit einer Transmission >42% in diesem Bereich. Die Polarisationsfilme sind in verschiedenen runden oder rechteckigen Abmessungen verfügbar und können mit regulären Schneidewerkzeugen einfach zugeschnitten werden. Der Filter in der Größe 1000 x 620 mm ist mit selbstklebender Rückseite erhältlich, um die Integration in verschiedene Anwendungen zu vereinfachen. Die Polarisationsfilme eignen sich ideal für Bildgebungs-, Messtechnik- und Mikroskopieanwendungen, bei denen es auf einen hohen Kontrast ankommt.