

Linearer Polarisationsfilm mit sehr hohem Kontrast, selbstklebend, 990 mm x 620 mm



Super High Contrast Linear Polarizing Film

Produkt **#26-917** **1 In Stock**

-

1

+

€985⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€985,00 stückpreis
Stk. 11-25	€886,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Linear Polarizer

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

990 x 620 (nominal)

Größe (mm):

0.13

Dicke (mm):

Polarizing Film		Aufbau:
Optische Eigenschaften		
15,000:1 nominal	Auslöschungsverhältnis:	
Cellulose Triacetate Film	Substrat:	
>42	Transmission für p-polarisiertes Licht (%):	
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):	
Umwelt & Haltbarkeit		
-20 to +70	Betriebstemperatur (°C):	
Konformität mit Standards		
Konform	RoHS 2015:	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:	
Konform	Reach 250:	

Produktdetails

- Kontrast 15.000:1 im sichtbaren Spektrum
- Verfügbar mit oder ohne selbstklebende Rückseite
- Runde und rechteckige Formen
- Noch höheren Kontrast erreicht der [TECHSPEC® Polarisationsfilm mit besonders hohem Kontrast \(XP42HE\)](#)

Die Polarisationsfilme mit sehr hohem Kontrast bieten ein Kontrastverhältnis von 15.000:1 zwischen 400-700 nm mit einer Transmission >42% in diesem Bereich. Die Polarisationsfilme sind in verschiedenen runden oder rechteckigen Abmessungen verfügbar und können mit regulären Schneidewerkzeugen einfach zugeschnitten werden. Der Filter in der Größe 1000 x 620 mm ist mit selbstklebender Rückseite erhältlich, um die Integration in verschiedene Anwendungen zu vereinfachen. Die Polarisationsfilme eignen sich ideal für Bildgebungs-, Messtechnik- und Mikroskopieanwendungen, bei denen es auf einen hohen Kontrast ankommt.