

TECHSPEC®

T-Mount Okularhalterung, 32 mm Durchmesser



Produkt

#52-303

1 In Stock

-

1

+

€46^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€46,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Eyepiece Mount	Typ:
Eyepiece	Optiktyp:
Optic Munt (Fixed)	Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
28.45	Länge (mm):

25.0	Tubuslänge (mm):
32.05	Innendurchmesser (mm):
48.0	Außendurchmesser (mm):

Gewinde & Montage

T-Mount	Gewindeart:
---------	-------------

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- Integration von Okularen in C- und T-Mount Systeme
- C- und T-Mount Außengewinde
- Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium

TECHSPEC® C- und T-Mount Okularhalterungen werden verwendet, um Mikroskop- oder Fernglas-Okulare in C- und T-Mount Systeme zu integrieren. Die Okulare werden in den Innenraum der Halterungen gesetzt und mit einer Feststellschraube befestigt. Die Halterungen #03-628 und #53-302 sind für Mikroskop-Okulare mit DIN-Standard (23 mm Durchmesser) geeignet, während #52-303 passend für Fernglas-Okulare nach amerikanischem Standard (1,25"/31,7 mm Durchm.) ist. Eine schwarz eloxierte Oberfläche erhöht die Lebensdauer dieser Adapter und reduziert gleichzeitig Streulicht und Reflexionen innerhalb des Systems. TECHSPEC C- und T-Mount Okularhalterungen sind ideal für die vielseitige Integration von Mikroskop- und Fernglas-Okularen in digitale Kamerasysteme. Die Halterungen #53-302 und #53-303 haben sowohl T-Mount Innen- als auch Außengewinde, die Halterung #03-628 hat nur ein C-Mount Außengewinde.