

Coherent® PowerMax USB PS19Q Messsystem 1168343 | 1W max. Leistung

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Produkt #68-626 3-4TAGE

- 1 + **€2.600,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.600,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser aktive Fläche (mm):
19

Modellnummer:
PS19Q Coherent Part Number: 1168343

Typ:
Meterless

Sensor:
Thermopile

Kabellänge (m):

2.5
Lineartät (%): ±1
Computerschnittstelle: USB
Kalibrierungsgenauigkeit (%): ±2
Kalibrierwellenlänge (nm): 514
Langpuls-Joule-Modus-Bereich (J): 0.001 - 1
Genauigkeit des Langpuls-Joule-Modus (%): ±3
Genauigkeit spektrale Kompensation (%): ±1.5
Kühlmethode: Air
Zerstörschwelle (kW/cm²): 0.5
Reaktionszeit (s): 2
Hinweis: Includes a Wedged Quartz Window to Eliminate Thermal Background Radiation and Air Current Effects
Leistungsbereich: 100µW - 1W
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 2100
Wellenlängenbereich (µm): 0.3 - 2.1
Maximale eingehende Energiedichte: 50mJ/cm² (10ns, 1064nm)
Minimale Leistung (mW): 0.1
Maximale Leistung (W): 1
Thermally Stabilized: Yes
Rauschäquivalente Leistung: 3µW

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen