


## Ultradünner Polarisationsfilter, 1550 nm, 25 mm Durchm., eine Seite AR



Ultra-Thin Polarizer, Circle

Produkt #26-649 **1 In Stock**

- 1 + €2.130<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€2.130,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):  
25.00 +0/-0.2

Dicke (mm):  
0.09 ± 0.025

### Optische Eigenschaften

Beschichtung:  
Single-Side AR

Auslöschungsverhältnis:

>10,000:1

**Substrat:**

Sodium Silicate Glass Doped with Silver Nanoparticles

**Oberflächenqualität:**

40-20

**Transmission (%):**

>92

**Beschichtungsspezifikation:**

Not available

**Wellenlängenbereich (nm):**

1500 - 1600

**Zerstörschwelle, laut Design:**

10 W/cm<sup>2</sup>

**Akzeptanzwinkel (°):**

± 20°

**Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS:**

<3 λ

## Umwelt & Haltbarkeit

**Betriebstemperatur (°C):**

-50 to +400

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**

**Konform**

**Konformitätszertifikat:**

**Anzeigen**

**REACH 241:**

**Konform**

## Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungs-komponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

## Produktdetails

- Leichtes Substrat mit nur 90 µm Dicke
- Auslöschungsverhältnis 10.000:1
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien, Temperatur und rauen Umgebungen
- Verschiedene Standardgrößen, Beschichtungen und kundenspezifische Versionen verfügbar

Die ultradünnen Polarisationsfilter mit Nanopartikeln sind eine sehr leichte und nur 90 µm dicke Alternative zu traditionellen Polarisationsfiltern. Sie bieten eine hohe Transmission und ein Auslöschungsverhältnis von >10.000:1. Die Polarisationsfilter sind aus Natriumsilikatglas gefertigt und mit länglichen Silber-Nanopartikeln dotiert. Die Filter haben eine hohe Temperaturstabilität bis zu +400°C, eine hohe chemische Resistenz sowie eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und Ausbleichen. Die Polarisationsfilter sind unbeschichtet, mit AR-Beschichtung auf einer Seite oder AR-Beschichtung auf beiden Seiten verfügbar und decken Wellenlängenbereiche von 1260-1600 nm ab. Die ultradünnen Polarisationsfilter mit Nanopartikeln sind ideal für den Einsatz in der Telekommunikation, Medizintechnik oder in Raumfahrtanwendungen sowie als optischer Isolator, in der Polarisationsinterferometrie und zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnis.