

USB UV/VIS hochempfindlicher Leistungs-Messkopf, 325-1065nm

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Produkt **#68-625** KONTAKT

-

1

+

€1.840⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.840,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Modellnummer:	
USB UV/MS Coherent Part Number: 1168337	
Typ:	
Meterless	
Kalibrierungsgenauigkeit (%):	
±1	

Kühlmethode:		Air
Physikalische und mechanische Eigenschaften		
Durchmesser aktive Fläche (mm):		10.0
Optische Eigenschaften		
Wellenlängenbereich (nm):		325 - 1065
Sensor		
Sensor:		Silicon
Elektronische Spezifikationen		
Max. Eingangsstrahlleistung (mW):		100
Min. Eingangsstrahlleistung (nW):		5000
Äquivalente Rauschleistung NEP (nW):		100
Leistungsbereich:		10µW - 100mW
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle		
Kabellänge (m):		2.5
Computerschnittstelle:		USB
Konformität mit Standards		
RoHS 2015:		Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224:		Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat:		Anzeigen

Produktdetails

- Mit Silizium- oder Germaniumdetektoren
- Abnehmbarer Lichtschutz
- Ideal zur Messung von Leistungen im Nanowatt- und unteren Milli wattbereich an CW-Lasern
- Kompatibel mit [Coherent® Laserleistungs- und Laserpulsenergie-Messgeräten](#)

Coherent® Hochempfindliche optische Leistungssensoren nutzen Halbleitersensoren zur Messung von Leistungen im Nanowatt- und unteren Milli watt-Bereich von Dauerstrichlasern. Die Halbleitersensoren eignen sich für Messungen vom ultravioletten bis zum infraroten Spektrum und besitzen einen abnehmbaren Lichtschutz. Es ist ein zusätzlicher Abschwächer erhältlich, der die Maximalleistung auf bis zu 5 W erhöht.

Bitte beachten Sie: OP-2 Sensoren sind kompatibel mit den LabMax-Pro ([#35-203](#)), LabMax-TOP/TO ([#88-412](#)), FieldMaxII-TOP/TO/P ([#66-277](#)) und FieldMate ([#59-978](#)) Messgeräten.