

## USPOT UV-Punktlicht



Produkt **#26-820** **1 In Stock**

-

1

+

€4.896<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €4.896,00 stückpreis            |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Physikalische und mechanische Eigenschaften                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Größe (mm):<br>Spot Light: 45mm Dia x 155.5mm LengthDriver: 300 x210 x101 |  |
| Optische Eigenschaften                                                    |  |
| Wellenlänge (nm):<br>365.00                                               |  |
| Strahldurchmesser (mm):                                                   |  |

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| 20 @ 10mm WD, 30 @ 40mm WD                      |               |
| Arbeitsabstand (mm):                            | 5 - 200       |
| Bestrahlungsstärke (W/cm²):                     | 3.30          |
| Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle |               |
| Spannungsversorgung:                            | AC 100 - 240V |
| Konformität mit Standards                       |               |
| Konformitätszertifikat:                         | Anzeigen      |

## Produktdetails

- Bis zu 3,30 W/cm² UV-Bestrahlungsstärke
- Zentralwellenlänge 365 nm
- Ideal für automatisierte Produktionslinien

Gefasste LED-Lichtquellen für UV-Aushärtung bieten eine einstellbare UV-Bestrahlungsstärke von 365 nm bis zu 3,30W/cm² und verfügen über ein integriertes optisches System, das eine hohe Ausgangsleistung bei großen Arbeitsabständen gewährleistet. Der gefasste UV-Punktstrahler wird mit einem eigenständigen Netzteil und einem Steuergerät geliefert, das einen einfachen Tischbetrieb sowie die Kontrolle über die Lichtintensität und die Belichtungszeit ermöglicht. Darüber hinaus kann dieser gefasste UV-Punktstrahler direkt mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) reguliert werden, die die Temperaturüberwachung, die Steuerung der UV-Bestrahlungsstärke und die Steuerung der Einstrahlungszeit ermöglicht. Gefasste LED-Lichtquellen für UV-Aushärtung eignen sich ideal für automatisierte Produktionslinien in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen, z. B. für die UV-Härtung von Beschichtungen und Harzen auf Elektronik, die UV-Montage und Verkapselung von Optoelektronik und die UV-Härtung von Klebstoffen in der Kosmetikherstellung. M3-Montagebohrungen am kompakten 172 x 71 x 71 mm großen Gehäuse ermöglichen eine einfache Integration in Produktionslinien und OEM-Betriebe.